

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

3018.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3018 è disponibile con combinazione di inserti TPE-morbido / nylon. L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato.

L'inserto nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura e non si scheggia a temperature sotto lo zero. Inoltre è anche resistente a olio e grasso.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX soft-face con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / nylon (bianco, duro, molto duraturo, resistente a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Lavorazione della lamiera, costruzione di stand fieristici, assemblaggio di mobili, prototipazione, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
60	150	405	405 x 150 x 60	1520	4030618302292	AAA905c002	21-04-09-16	3018.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.