

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e legno di alta qualità

3019.040



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3019 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / metallo morbido.

L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato.

Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (series 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX soft-face con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

### Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

#### Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
40	115	325	325 x 115 x 40	690	4030618305651	AAA905c002	21-04-09-16	3019.040

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.