

TRABAJOS EN MADERA SIN REBOTE

HALDER




SUPERCRAFT SERIE 3366

- Sin rebote, fuerte impacto
- Alternativa segura al golpeo de acero con acero
- Mango hickory de baja vibración
- Bocas reemplazable de nylon extrusionado de gran dureza, **sin esquirlas** (incluso a temperaturas bajo cero) no se romperá

Art. No.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.030	30	460	330
3366.040	40	715	355
3366.050	50	990	365
3366.060	60	1.705	360

SIMPLEMENTE INTELIGENTE EL PRINCIPIO SIMPLEX



- 1 Todos los componentes pueden reemplazarse con facilidad en cualquier momento
- 2 Bocas reemplazables con diferentes grados de dureza, permiten adaptarse a cada pieza
- 3 Cuerpos de fundición de acero, aluminio o fundición de acero reforzada
- 4 Mangos de madera o fibra de vidrio de alta calidad

HALDER




**EL ORIGINAL
PARA PROFESIONALES**

**TRABAJOS EN MADERA /
INSTALACIONES EN INTERIOR**

LLENA DE PODER EL PRINCIPIO SUPERCRAFT

TRABAJO SIN REBOTE

La cabeza de la maza SUPERCRAFT está llena de granalla de acero. Cuando se golpea una pieza, la energía del golpe se transfiere un un ligero retardo. La reducción del rebote permite absorber la energía del impacto, con resultado de un impacto fuerte, preciso y sin vibración, lo que es beneficioso para las articulaciones. Una ventaja adicional es el bajo nivel de ruido.



ERWIN HALDER KG


Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

Distribución por

ES/EH/04/2020





SIMPLEX SERIE 3117

- Cuerpo de aluminio super-ligero
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325
3117.050	50	645	370
3117.060	60	875	405

SIMPLEX SERIE 3017

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- Cuerpo de fundición de acero maleable
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3017.030	30	340	295
3017.040	40	615	325
3017.050	50	1.055	370
3017.060	60	1.445	405

SIMPLEX SERIE 3113

- Cuerpo de aluminio super-ligero
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / TPE-mid (gris, medio-duro, **no deja marcas**)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3113.030	30	185	295
3113.040	40	345	325
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

SIMPLEX SERIE 3013

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- Cuerpo de fundición de acero maleable
- 2 bocas diferentes: TPE-mid (gris, medio-duro, **no deja marcas**) / TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3013.030	30	340	295
3013.040	40	620	325
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

SECURAL SERIE 3380

- Máxima amortiguación del rebote
- Prácticamente irrompible
- Bocas de poliuretano reemplazables, rectangulares, amortiguación del impacto, resistentes al desgaste

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

SIMPLEX VERSIÓN 50:40

- Cuerpo de aluminio super-ligero
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- Bocas extra-grandes de 50 mm montadas en cuerpo de 40 mm, para mayor protección de piezas delicadas
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.051	50	430	325

