

Platos Base • compatibles con palets DIN 55 201

1100.900



Descripción del Producto

Material


- Acero, endurecido, rectificado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



* Estas tolerancias son válidas solo para el tipo de tope exterior opcional.
Ancho ranura $70 \pm 0,01$.

Información para el pedido


Sistema	Dimensiones							Para roscas	y	Número de ranuras en T	[kg]	Referencia
	$a_1 \times a_2$	c	d	l_1 $\pm 0,013$	l_2	l_3	l_4					
								[mm]	[mm]			
V70	630 x 630	70	25	200	35	200	200	M16	16	9 x 9	155	1100.900


Ejemplo de aplicación











Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.