

Apoyos
1140.400




Descripción del Producto

Material

- Acero, cementado, rectificado


Dibujo



Información para el pedido

Sistema	Dimensiones				SW [mm]	[g]	Referencia
	d ₁	d ₂	l ₁ [mm]	l ₂			
V70	5	19	16	13,5	15	29	1140.400

Ejemplo de aplicación






1863.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)

1863.8025 M10x25 UFK-10.9 (V70)

1140.300-1143.700



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.