

## Platos Base

1600.800



### Descripción del Producto

#### Material


- Fundición gris, rectificada

#### Más información


#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo






### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones										y	Para roscas	Número de agujeros de fijación n	Número de agujeros filas	 [kg]	Referencia
	$b_1 \times l_1$	$h$ $\pm 0,03$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$b_3$	c	$l_2$	$l_3$						
L16	800 x 800	50	16	M16	300	100	300	100	100	300	16	M16	12	16 x 16	205	1600.800

Ejemplo de aplicación







## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.