

## Mordaza de Sujeción Escalonada

1701.110




### Descripción del Producto

- Cara superior y lateral, con rosca para el montaje de mordazas paralelas
- Superficies de fijación pulidas
- Roscas adicionales para los paralelismos y para el montaje de las mordazas intercambiables (ref. núm. 1701.250-1701.280) en el lado liso
- Soportes para el sistema de clic (ref. núm. 1701.190-1701.200) en ambos lados de la mordaza

### Material

- Acero, templado


### Dibujo



### Información para el pedido

Ancho de la mordaza [mm]	Dimensiones							Referencia	
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### Ejemplo de aplicación



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
abertura s <sub>1</sub>	0 - 58	0 - 173	0 - 308
abertura s <sub>2</sub>	0 - 111	50 - 225	4 - 361

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.