

Mordaza de Sujeción Escalonada • para pernos de agarre

1702.500



Descripción del Producto

- Cara superior y lateral roscadas para el montaje de mordazas paralelas
- Superficies de fijación pulidas
- Roscas adicionales para el montaje de mordazas intercambiables (ref. núm. 1701.250 - 1701.280)
- Adecuado para el montaje de pernos de sujeción
- Primera y segunda operación de sujeción, sin ajuste
- Adecuado para el montaje de sistemas de acoplado (ref. núm. 1701.190 - 1701.200) en la parte alta de la mordaza


Atención:

Se trata de mordazas rígidas que sólo son adecuadas para piezas de trabajo rectangulares (cortes de sierra) - paralelismo menor o igual a 0.5 mm ($// \leq 0.5$) y piezas de trabajo cilíndricas - redondez menor o igual a 0.5 ($O \leq 0.5$).


Material

- Acero, templado

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

| Ancho de la mordaza [mm] | Dimensiones | | | | | | | | | Referencia |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|------------|
| | b ₁ | b ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | h ₁ | h ₂ | c | [g] | |
| Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2 | | | | | | | | | | |
| 125 | 124,4 | 74 | 70 | 40 | 47 | 39,5 | 20 | 24 | 1800 | 1702.500 |

Ejemplo de aplicación



| | MS 125-S | MS 125-M | MS 125-L |
|---|------------|------------|------------|
| abertura s ₁ | 0 - 64 | 0 - 182 | 0 - 314 |
| abertura s ₂ | 52 - 106 | 52 - 224 | 52 - 356 |
| abertura s ₂ piezas cilíndricas | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 | ∅ 88 - 220 |
| abertura s ₃ | 78 - 106 | 131 - 313 | 131 - 445 |
| abertura s ₄ | 107 - 214 | 160 - 332 | 160 - 464 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.