

## Pernos de Sujeción • de cuatro puntos

1702.760




### Descripción del Producto

- Para sujetar piezas sin mecanizar
- Para materiales blandos como el aluminio
- Mínima pérdida del margen de sujeción
- Altura de sujeción aprox. 4.5 a 6.0 mm


### Material

- Acero, templado

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones		Referencia
h [mm]	 [g]	
5,4	23	1702.760

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.