

Posicionadores • con vástago esférico y ranura

22050.0310



Descripción del Producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Vástago

- Acero de decoletaje, templado, pavonado

Cuerpo


- Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

- Acero inoxidable

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Soportes, para posicionadores
- Posicionadores, con vástago esférico y ranura - PULGADAS

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s [mm]	Presión ¹⁾		máx. [°C]	[g]	Referencia
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
acero de decoletaje, muelle fuerte									
M10	4,5	19	1,5	2,5	20	54	250	7	22050.0310

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.