

Cuerpos Elásticos

22100.0124



Descripción del Producto

Los cuerpos elásticos se pueden utilizar para posicionar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable A2

Muelle


- Acero inoxidable 1.4310

Más información

Notas

Muelles especiales, bajo pedido.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones					Carrera s [mm]	Presión ¹⁾		Elasticidad [N/mm]	Temperatura máx. [°C]	Peso [g]	Referencia
d ₁ ±0,05	L ₀	L para F1 [mm]	L para F2 [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
cuerpo de acero inoxidable, redondo – croquis 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.