

## Posicionadores Retráctiles Mini

22110.0038



### Descripción del Producto

Adecuados para atornillarlos en paredes delgadas.  
Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

##### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

#### Montaje

Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje. La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

#### Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30° podemos bloquearlo en la muesca.

#### Más información


#### Notas

No desmontable.

#### Otros productos

- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones								SW	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> mín.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> mín.	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín.	máx.	[g]	
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
6	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	-30	80	24	22110.0038

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación





## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.