

## Posicionadores Retráctiles Compactos · con cuello hexagonal y bloqueo

22110.0235



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar. Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño. Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

#### Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

#### Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

#### Más información

#### Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido


Dimensiones							SW	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> mín.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín.	máx.		[g]
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
con pomo, negro, Acero inoxidable													
10	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	9,5	38	-30	80	69	22110.0235

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

	Dimensiones d <sub>2</sub> [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

### Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.