

## Posicionadores Retráctiles • con pletina de fijación, horizontal

22110.0305



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Zamak, recubierto de plástico, negro

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

##### Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

#### Montaje

Montaje mediante arandelas ISO 7092.

#### Procedimiento


Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

#### Más información

#### Notas

No desmontable.

### Dibujo




### Información para el pedido

| Dimensiones   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Presión <sup>1)</sup> |                | 🌡️   | 📦   | Referencia |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>        | F <sub>2</sub> | máx. |     |            |
| [mm]  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | ~                     | ~              | [°C] | [g] |            |
| <b>con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                       |                |      |     |            |
| 5   | 18             | 22             | 28             | 8              | 4,3            | 4,5            | 9,5            | 18             | 5              | 10             | 7              | 45             | 5              | 5                     | 24             | 100  | 21  | 22110.0305 |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.