

Posicionadores Retráctiles • con pletina de fijación, horizontal

22110.0328



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Zamak, recubierto de plástico, negro

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

Montaje

Montaje mediante arandelas ISO 7092.

Procedimiento


Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Más información

Notas

No desmontable.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones														Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
d_1	d_2	b_1	b_2	b_3	b_4	h_1	h_2	k_1	k_2	k_3	k_4	l_1	l_2	F_1	F_2	mín.	máx.		[g]
[mm]														[N]	[N]	[°C]			
con pomo, sin bloqueo – croquis 2																			
8	21	33	34	12	5,4	6	12,5	23	5,5	12	15,5	59	8	6	22	-30	80	59	22110.0328

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.