

## Posicionadores Retráctiles Mini • con pletina de fijación

22110.1235



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar. Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

#### Material

##### Pletina

- Zamak, cincado por galvanización

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

##### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

#### Procedimiento


Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30° podemos bloquearlo en la muesca.

#### Más información

#### Notas

No desmontable.

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones													Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	mín.	máx.		[g]
[mm]													[N]	[N]	[°C]			
sin bloqueo – croquis 1																		
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1235

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.