

## Posicionadores Retráctiles • con pletina de fijación, horizontal, acero inoxidable

22110.2308



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, brillante, pulido con chorro de arena

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305

##### Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

#### Montaje

Montaje mediante arandelas ISO 7092.

#### Procedimiento


Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

#### Más información

#### Notas

No desmontable.

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones														Presión <sup>1)</sup>		🌡️	📦	Referencia				
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	máx.	[g]					
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]						
[mm]																			[N]	[°C]	[g]	
<b>con tirador de anilla, sin bloqueo – croquis 1</b>																						
8	30	33	34	12	5,4	6	12,5	23	5,5	12	15,5	71	8	6	22	100	67	22110.2308				

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos