

## Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal, acero inoxidable

22120.0478



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Pomo

- Acero inoxidable 1.4305

#### Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

#### Más información

#### Notas


No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones							Presión <sup>1)</sup>		🌡️	🏋️	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	máx.	[g]		
-0,02 -0,05			~	mín.		~	~				
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
<b>Acero inoxidable</b>											
8	M16 x 1,5	31	69	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478	

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Accesorios

	Dimensiones d <sub>2</sub> [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
<b>herramienta de montaje, Acero</b>				
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.