

## Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal, acero inoxidable

22120.0480



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Pomo

- Acero inoxidable 1.4305

#### Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

#### Más información

#### Notas


No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones		Presión <sup>1)</sup>		Temperatura	Peso	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	máx.	[g]	
-0,02 -0,05		~	~	[°C]		
[mm]		[N]				
<b>Acero inoxidable</b>						
10	M20 x 1,5	23	54	250	165	22120.0480

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Accesorios

	Dimensiones d <sub>2</sub> [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M20 x 1,5	30	32,0	<a href="#">22120.0520</a>
<b>herramienta de montaje, Acero</b>				
	M20 x 1,5	-	27,0	<a href="#">22120.0960</a>

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.