

Posicionadores Retráctiles • con anilla

22120.1412



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

Montaje

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Procedimiento


Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).

Más información


Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido


Dimensiones								Carrera s	Presión ¹⁾				Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ mín.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁	F ₂	máx.		
-0,05 -0,1									~	~			
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable													
5	M10 x 1	1,5	5	22	28	23	18	5	5	15	250	12	22120.1412

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.