

## Posicionadores Retráctiles • con anilla

22120.1444



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Tirador de anilla

- Acero inoxidable 1.4310

#### Montaje

Las contratuercas deben pedirse por separado.

#### Procedimiento


Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).

#### Más información

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

### Dibujo



croquis 1

croquis 2

### Información para el pedido


| Dimensiones                                      |                |                |                        |                |                |                |    |                     | Carrera<br>s | Presión <sup>1)</sup> |     | máx.<br>[°C] | [g]        | Referencia |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|---------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>-0,05<br>-0,1                  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>mín. | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | m  | F <sub>1</sub><br>~ |              | F <sub>2</sub><br>~   |     |              |            |            |
| [mm]   |                |                |                        |                |                |                |    |                     | [mm]         | [N]                   |     |              |            |            |
| <b>con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable</b> |                |                |                        |                |                |                |    |                     |              |                       |     |              |            |            |
| 6  | M12            | 2              | 6                      | 24             | 31             | 25             | 22 | 6                   | 6            | 21                    | 250 | 19           | 22120.1444 |            |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

| Dimensiones  |     | Tamaño de llave<br>[mm] | [g] | Referencia |
|--|-----|-------------------------|-----|------------|
| d <sub>2</sub><br>[mm]   |     |                         |     |            |
| <b>Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable</b>                                  |     |                         |     |            |
|  | M12 | 18                      | 7,6 | 22120.0718 |

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.