

Posicionadores Retráctiles • con botón de seguridad

22122.0110



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Botón

- Termoplástico POM, rojo

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Accione el botón rojo y manténgalo en la posición presionada. Sólo entonces se retrae el vástago tirando del pomo.

Más información

Notas



No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos



- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



contratuerca
22120.0116 - .0118 (acero)
22120.0516 - .0518 (acero inoxidable)

Información para el pedido

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensiones					SW [mm]	Presión ¹⁾		 mín. máx. [°C]		 [g]	Referencia
		l ₂ mín.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[N]			
Acero inoxidable													
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6	25	-30	80	45	22122.0110

¹⁾ valor medio estadístico

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.