

Posicionadores Retráctiles • con pomo de bloqueo rápido

22122.0205



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado

Botón

- Termoplástico POM, rojo

Vástago

- Acero, templado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.

Más información

Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo





Información para el pedido

Dimensiones							SW	Presión ¹⁾		Temperatura		Peso	Referencia
d ₁	d ₂	l ₂ mín.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	mín.	máx.	[g]		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
Acero													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d ₂ [mm]	Tamaño de llave [mm]	 [g]	Referencia
Acero				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.