

Posicionadores Retráctiles • con pomo de bloqueo rápido

22122.0320



Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Botón

- Termoplástico POM, rojo

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.

Más información

Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							SW	Presión ¹⁾		Temperatura		Peso	Referencia
d ₁	d ₂	l ₂ mín.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	mín.	máx.	[g]	
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
Acero inoxidable													
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320

¹⁾ valor medio estadístico

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.