

Patines Articulados

22590.0124



Descripción del Producto

Los patines articulados se pueden utilizar como pies o apoyos. No se pueden compensar superficies de rodamiento paralelas de hasta 15°.

Material

Rótula

- Acero inoxidable 1.4305

Patín


- Termoplástico POM, blanco

Más información

Notas

Para las versiones $d_1 = M10$ y $M12$ la contratuerca cumple con DIN 934.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones					SW	Capacidad de carga estática máx.	Temperatura		Referencia	
d_1	d_2	h_1	h_2	t			min.	máx.		
[mm]					[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
patín de termoplástico, rótula en acero inoxidable – croquis 1, Termoplástico										
M24	60	45	9,5	19	36	25	-30	80	184	22590.0124

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.