

Pies de Apoyo

22593.2120



Descripción del Producto

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables. La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Material

Espiga Roscada

- Acero inoxidable 1.4305

Contratuercas

- Acero Inoxidable A2, ISO 4032

Patín




- Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante

Más información

Otros productos

- Pies de Apoyo, con antideslizante

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	d ₂	Dimensiones			SW ₁	SW ₂	SW ₃		Referencia
		l ₁	h ₁	l ₂					
		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
con rosca macho – croquis 2, Acero inoxidable									
40	M16	150	2	17	12	8	24	252	22593.2120

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.