

Vástagos  
22690.0365



Descripción del Producto

Utilización como asiento, tope y apoyo.

Material


- Acero, cementado, pavonado

Más información

Otros productos

- Soportes, estriados o con punta
- Vástagos, con superficie de apoyo de plástico

Dibujo



Información para el pedido

h ±0,01	d <sub>1</sub>	Dimensiones				SW [mm]	Par de torsión inicial <sup>1)</sup> máx. [Nm]	[g]	Referencia
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l	t				
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l <sub>1</sub> = ±0,01 – croquis 4									
60	M24	46	41	60	38	41	698	530	22690.0365

<sup>1)</sup> El par de apriete de los pernos con rosca hembra es para pernos roscados, calidad 8. El perno debe apretarse en la totalidad de la rosca.

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.