

Tornillos de Bola · sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

22700.0841



Descripción del Producto

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

Material

Bola

- Acero inoxidable, templado

Tornillo

- Acero inoxidable 1.4305

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Ejecuciones especiales bajo pedido.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Tornillos de Bola, sin cabeza, bola truncada
- Tornillos de Bola, sin cabeza, con rosca fina
- Tornillos de Bola, sin cabeza, bola truncada y casquillo hexalobular

Dibujo



Información para el pedido

d_1	l_2	Dimensiones d_3 [mm]	Diámetro de la bola	SW [mm]	Capacidad de carga estática ¹⁾ máx. [kN]	[g]	Referencia
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable							
M16	20	10,7	12	8	36	22	22700.0841

¹⁾ Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.