

Soportes Ajustables

22730.0313



Descripción del Producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo


- Acero termotratado, templado, fosfatado

Más información


Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.


Dibujo




croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4

Información para el pedido

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensiones			Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.	Referencia	
			l ₁	l ₂	l ₃						
			[mm]				[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
13	M8	7,2	13	8		10	11	10	25	13	22730.0313

con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.