

## Soportes Ajustables · con inserto de metal duro, estriado y regulables

22731.0383



### Descripción del Producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

### Material

#### Elemento resorte

- Termoplástico PUR



#### Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

#### Cuerpo

- Acero termotratado, templado, fosfatado

### Dibujo



### Información para el pedido

| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub> | Dimensiones    |                        |                        | Diámetro de la bola | SW | Capacidad de carga estática máx. [kN] | Par de torsión inicial máx. [Nm] | [g] | Referencia                 |
|--|----------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|
|  |                | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>-0,5 |                     |    |                                       |                                  |     |                            |
| con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado |                |                |                        |                        |                     |    |                                       |                                  |     |                            |
| 50   | M24            | 34,5           | 35                     | 24                     | 40                  | 41 | 165                                   | 698                              | 673 | <a href="#">22731.0383</a> |

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.