

Soportes Ajustables · regulable

22740.0016



Descripción del Producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo

- Acero termotratado, templado, fosfatado

Tuerca


- Acero, pavonado (ISO 4035)

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

| d ₁ | l | Dimensiones | | | e | Diámetro de la bola | Capacidad de carga estática máx. [kN] | Par de torsión inicial máx. [Nm] | [g] | Referencia |
|--|------|----------------|----------------|------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | l ₁ | d ₂ | [mm] | | | | | | |
| con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado | | | | | | | | | | |
| M10 | 45,7 | 30 | 8,6 | 19 | 12 | 8 | 46 | 44 | 22740.0016 | |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.