

## Soportes Ajustables · regulable

22740.0046



### Descripción del Producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

#### Material

##### Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante

##### Cuerpo

- Acero termotratado, templado, fosfatado

##### Tuerca


- Acero, pavonado (ISO 4035)

#### Más información

##### Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	l	Dimensiones			e	Diámetro de la bola	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	g	Referencia
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]						
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado										
M30 x 1,5	100	65	34,6		51	40	165	1355	975	22740.0046

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.