

## Soportes Ajustables · regulable

22740.0113



### Descripción del Producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

#### Material

##### Bola

- Acero inoxidable 1.3541, níquelado

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

##### Tuerca


- Acero inoxidable

#### Más información

##### Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	l	Dimensiones			Diámetro de la bola	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	g	Referencia
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e					
con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable									
M8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.