

Unidades de Monitoreo • para sensores de posicionamiento, neumático

22800.0701



Descripción del Producto

La unidad de monitoreo se utiliza en combinación con sensores de posicionamiento (EH 22800). Junto con los sensores de posicionamiento, el sensor de presión de retorno hace posible sondear el correcto posicionamiento de la pieza de trabajo.

Material

Cuerpo
• plástico


Más información

Notas


Puede solicitar información complementaria.



Dibujo



Información para el pedido

Presión de trabajo [bar]	 [g]	Referencia
sensor de presión de retrolavado con pantalla LCD, conexión de manguera neumática de Ø 4 mm, señales de salida analógica y digital		
0 – 10	162	22800.0701

Accesorios

	L [mm]	D [mm]	W [g]	Referencia
cable de conexión para conectar el sensor de presión de retrolavado al sistema de control / bus, conexión M12 en el extremo del cable libre (4 pines)				
	2000	-	84,0	22800.0702
marco de instalación para sensor de presión de retrolavado, para instalación en un panel de control (espesor de pared máx. 5 mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
fuelle de alimentación, entrada 100-240 V AC / salida 24 V DC 500 mA, con enchufe M12				
	1500	-	100,0	22800.0704
regulador de presión, máx. presión de entrada 12 bar / presión de salida 2 bar, rosca macho de 1/4" dos lados				
	-	-	22,0	22800.0710
pieza de conexión para conectar el regulador de presión y la manguera neumática, rosca hembra de 1/4" en el conector de inserción (manguera neumática Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
manguera neumática Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
racor, para manguera neumática Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
racor en T para manguera neumática Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
	Erwin Halder KG		www.halder.com/es	Página 3 de 4 Publicada en: 10.8.2024
racor en Y para manguera neumática Ø 4 mm				

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.