

Tornillos Cabeza en T • DIN 787

23030.0162



Descripción del Producto

Los tornillos con cabeza en T montados con tuerca DIN 6330 (EH 23070.) y arandela DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación. Estos tornillos con cabeza en T se caracterizan por la rosca laminada.

Material

- Acero termotratado, negro, forjado, el guiado para ranura en T está fresado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Otros productos

- Arandelas Esféricas / Planas, DIN 6340 endurecidas
- Tuercas Hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d)

Dibujo



Información para el pedido

Tamaño de ranura en T [mm]	Dimensiones						Referencia ¹⁾
	d	l	a [mm]	b	e	k	
calidad 8.8							
16	M16	100	15,6	63	25	9	23030.0162

¹⁾ Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.