

## Casquillos • para posicionar pasadores de sujeción

23111.0804



### Descripción del Producto

Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

#### Material

- Acero inoxidable 1.4112, templado


#### Montaje

Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.

#### Características

El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	Dimensiones		d <sub>2</sub>	Alojamiento		D <sub>2</sub>	[g]	Referencia
	l	[mm]		X	[mm]			
F6	-0,25 -0,5	[mm]	n6	±0,05	[mm]	H7		
<b>centraje – croquis 1, Acero inoxidable</b>								
16	25		25	25		25	56	23111.0804

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.