

Casquillos • para posicionar pasadores de sujeción

23111.0840



Descripción del Producto

Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

Material

- Acero inoxidable 1.4112, templado


Montaje

Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.

Características

El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.

Dibujo



Información para el pedido

d ₁ +0,2	Dimensiones		d ₂ n6	Alojamiento		[g]	Referencia
	l -0,25 -0,5 [mm]	X ±0,05 [mm]		D ₂ H7			
flotante – croquis 2, Acero inoxidable							
25,8	20	35	20	35	66	23111.0840	

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.