

## Calzos Graduables

23470.0006



### Descripción del Producto

Rosca trapecoidal autobloqueante, pasador con dispositivo de seguridad final. Las bridas, que se pueden asegurar en las ranuras en T, permiten posicionar los calzos regulables para evitar todo desplazamiento en el cambio de las piezas a mecanizar. Gracias a estas bridas, los calzos pueden utilizarse igualmente en montajes verticales. Los calzos regulables se usan a menudo para sostener las piezas a mecanizar. La utilización de cabezas oscilantes garantiza una superficie de apoyo en la posición precisa. Con ayuda de la cabeza de centraje utilizada como pieza intermedia, pueden sobreponerse diversos calzos de medidas 52, 70 y 100.

### Material

#### Tapas

- Acero, cementado, pavonado


#### Soportes

- Acero, pavonado

#### Calzos Graduables

- Acero 1.0503, esmaltado







### Dibujo



### Información para el pedido

I <sub>2</sub> Altura de bridaje máx. [mm]	I <sub>1</sub> mín. [mm]	Dimensiones				Capacidad de carga [kN]	Referencia
		d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]		
<b>calzos</b>							
52	42	50	50	Tr 30 x 4	12	60	539
							23470.0006

## Accesorios

	Dimensiones										Para calzo de medida [mm]	 [g]	Referencia	
	d	d <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]				
<b>sopORTE</b>														
	-	50	60	20,5	-	190	38	46	90		52/ 70/100	879	23470.0250	
<b>cabeza oscilante</b>														
	50	-	-	-	32	-	-	-	-		52/ 70/100	399	23470.0350	
<b>cabeza esférica</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171	
<b>cabeza en V</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172	
<b>placa de centraje</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100	107	23470.0170	

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.