

## Bridas Rectas · ejecución corta

23700.0022




### Descripción del Producto

#### Material

- Acero termotratado, templado, pavonado


### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones										📦 [g]	Referencia
$b_1$	$l_1$	$a$	$b_2$	$d_1$	$d_2$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	[mm]		
12,5	110	20	35	M12	M10	21,5	11,5	82		370	<a href="#">23700.0022</a>

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.