

Manivelas Acodadas • DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79

24330.0130



Descripción del Producto

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

Material

Manilla

- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo de la manivela

- Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro

Dibujo



Información para el pedido

l	s H11	e mín.	Dimensiones					d ₃ Ø empuñadura para máquina [mm]	[g]	Referencia
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F										
100	12	16,1	12,6	28	28	21	98	20	278	24330.0130

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.