

Manivelas Acodadas • con manilla plegable

24331.0110



Descripción del Producto

Material

Eje

- Acero, pavonado

Empuñadura

- Termoplástico, negro, mate

Cuerpo de la manivela

- Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate


Cubierta

- Plástico, gris claro

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Dibujo



Información para el pedido

l	d ₁ H7	d ₂	d ₃	h ₁	Dimensiones					d ₄ Ø de la manilla cilíndrica	[g]	Referencia
					h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	[mm]			
con taladro liso – croquis 1, negro												
100	12	26,7	35	23,5	5,5	29,5	4,2	57,5	18	172	24331.0110	

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.