

Palancas de Sujeción Planas Ajustables • con rosca macho

24441.0940



Descripción del Producto

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Material

Empuñadura

- Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

- Acero, pavonado

Tornillo

- Acero, pavonado


Cubierta

- Plástico, gris claro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones										Temperatura		Referencia
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	mín.	máx.	[g]	
[mm]										[°C]		
plata												
40	M12	63	23	42	4	4	56	145	-30	80	461	24441.0940

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.