

**Bolas • metálicas similares a DIN 319**  
24561.0240



**Descripción del Producto**

**Material**


- Acero inoxidable 1.4305, mate

**Más información**

**Notas**

Extensión de gama del DIN 319 Forma C con versiones metálicas.


**Dibujo**



**Información para el pedido**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiones			[g]	Referencia
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>1</sub> min.		
<b>Acero inoxidable</b>						
40	M10	22	37	18	241	24561.0240

**Ejemplo de aplicación**



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.