

**Volantes · DIN 950 aleación ligera**  
24590.0311



**Descripción del Producto**

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

**Material**

**Volante**

- Metal ligero Al

**Manilla giratoria DIN 98 EH 24460.**

- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

**Montaje**

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

**Más información**

**Otros productos**

- Arandelas Avellanadas
- Manillas Giratorias, DIN 98

**Dibujo**



La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

**Información para el pedido**

| Dimensiones  |                      |                |                |                |                     |                |                     | Chavetero, DIN 6885 hoja 1 |      | Número de radios<br>z | Indicado para manilla<br>DIN 39 / DIN 98 | [g] | Referencia |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------|-----------------------|--|-----|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>             | t    |                       |  |     |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                       |      | [mm]                  | [g]                                      |     |            |
| con chavetero, con manilla giratoria EH 24460. montada, forma N-F/G (antes: D 3) – croquis 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                            |      |                       |  |     |            |
| 125  | 14                   | 28             | M8             | 20             | 36                  | 18             | 61                  | 5                          | 16,3 | 3                     | 20                                       | 340 | 24590.0311 |

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.