

## Tornillos Moletados Planos • DIN 653

24770.0332



### Descripción del Producto

Todos los tornillos moletados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

### Material


- Acero inoxidable 1.4305, mate

### Más información

### Notas

El paso de rosca y profundidad del moletado pueden diferir de la norma DIN.

### Dibujo



### Información para el pedido

| d <sub>1</sub>   | Dimensiones |                |   | [g] | Referencia |
|------------------|-------------|----------------|---|-----|------------|
|                  | l           | d <sub>2</sub> | k |     |            |
| Acero inoxidable |             |                |   |     |            |
| M6               | 12          | 24             | 5 | 18  | 24770.0332 |

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.