

Tornillos Moletados Planos • DIN 653

24770.0376



Descripción del Producto

Todos los tornillos moletados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

Material


- Acero inoxidable 1.4305, mate

Más información


Notas

El paso de rosca y profundidad del moletado pueden diferir de la norma DIN.

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	Dimensiones		d ₂	k	 [g]	Referencia
	l	[mm]				
Acero inoxidable						
M10	30		36	8	76	24770.0376

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.