

## Tornillos Moleteados Altos · DIN 464

24790.0295



### Descripción del Producto

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

- steel, blackened
- steel, zinc-plated by galvanization
- stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Todos los tornillos moleteados están realizados en una sola pieza. Contrariamente a la Hoja Estándar Oficial, todos tienen rosca hasta la cabeza y con una salida sin entalladura en el extremo de la rosca. Por lo tanto, los tornillos no se pueden atornillar hasta el fondo de la cabeza.

### Material

- Acero inoxidable 1.4305, mate

### Más información

#### Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

#### Otros productos

- Tornillos Moleteados Planos, DIN 653

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones						[g]	Referencia
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	k		
[mm]							
Acero inoxidable							
M4	10	16	8	9,5	3,5	8,1	24790.0295

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.