

**Bisagras • ajustable**  
25161.0315



**Descripción del Producto**

Las bisagras ajustables se pueden colocar horizontal o verticalmente moviendo los casquillos de ajuste de manera que encajen y se ajusten con precisión.

**Material**



**Cuerpo**

- Acero inoxidable 1.4408, granallado


**Eje**

- Acero Inoxidable


**Dibujo**



croquis 1



croquis 2



croquis 3

**Información para el pedido**

Dimensiones											Referencia	
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	x		[g]
ajustable en ancho – croquis 3, Acero inoxidable												
60	76	42	33,5	6,5	8	15	9	8,5	34	2	255	25161.0315

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.