

Bisagras • acero inoxidable
25162.0050



Descripción del Producto

Estas bisagras de acero inoxidable se caracterizan por su diseño compacto. Los pasadores de bisagra están prensados y, por lo tanto, son adecuados para su uso en caso de fuertes vibraciones y golpes. Los emparejamientos de fricción apropiados de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen la abrasión al mínimo. La versión con escalones de centrado evita el deslizamiento lateral bajo cargas elevadas y, por lo tanto, protege los tornillos de fijación de fuerzas laterales inaceptables.

Material


Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4405, granallado

Eje

- Acero inoxidable

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones														[g]	Referencia
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂			
con medidas de centrado – croquis 2, mate															
60	60	36	25,5	8,3	8	12,5	16	8	8,5	3	17	36	218	25162.0050	

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.