

Posicionadores • con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS

2B030.0182



Descripción del Producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurado

Cuerpo


- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)

Muelle

- Acero inoxidable

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

- Este artículo se fabrica en PULGADAS.


Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y hexágono interior

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones				SW	Carrera s	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia			
d ₁	Rosca	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~	mín.	máx.				
[en]		[en]		[en]	[en]	[lb]	[°F]	[oz]					
acero inoxidable, muelle fuerte, Sin rosca freno													
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	0,31	1 1/2	5/16	0,313	10,5	22,2	-22	482	1,252	2B030.0182

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.